

Smagu slodžu vadotne HD-8- -

Daļas numurs: 170023


FESTO

Konfigurējams

Lai konfigurētu pievienojiet produktu iepirkuma grozam.

Atkarībā no konfigurācijas, datu lapā uzdotie dati un attiecīgie piederumi var nesakrist ar šo produktu.

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2009.



Parauga attēlojums

Datu lapa

~ConfIndependentDatasheet

Pazīme	Lielums
Izmērs	8
Gājiens	10 ... 1.080 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotņu asis bez piedziņas elementa
Max. ātrums	3 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. spēks Fy	518 N
Max. spēks Fz	518 N
Maks. moments Mx	12,6 Nm
Maks. moments My	16,8 Nm
Maks. moments Mz	16,8 Nm
Kustīgā masa	195 g
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	195 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	33 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	860 g
Vadotnes komponentes materiālu informācija	Tērauds
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts