

# Smagu slodžu vadotne HD-12- -

Daļas numurs: 170024


FESTO

## Konfigurējams

Lai konfigurētu pievienojiet produktu iepirkuma grozam.

Atkarībā no konfigurācijas, datu lapā uzdotie dati un attiecīgie piederumi var nesakrist ar šo produktu.

Tiks izņemts. Pieejams līdz 2009.



## Datu lapa

~ConfIndependentDatasheet

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Gājiens	10 ... 1.550 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotņu asis bez piedziņas elementa
Max. ātrums	3 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. spēks Fy	1.120 N
Max. spēks Fz	1.120 N
Maks. moments Mx	33,6 Nm
Maks. moments My	50,4 Nm
Maks. moments Mz	49 Nm
Kustīgā masa	330 g
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	330 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	46 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	1.370 g
Vadotnes komponentes materiālu informācija	Tērauds
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts