

Smagu slodžu vadotne HD-18- -

Daļas numurs: 170025


FESTO

Konfigurējams

Lai konfigurētu pievienojiet produktu iepirkuma grozam.

Atkarībā no konfigurācijas, datu lapā uzdotie dati un attiecīgie piederumi var nesakrist ar šo produktu.

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2009.



Parauga attēlojums

Datu lapa

~ConfIndependentDatasheet

Pazīme	Lielums
Izmērs	18
Gājiens	10 ... 1.810 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotņu asis bez piedziņas elementa
Max. ātrums	3 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. spēks Fy	1.820 N
Max. spēks Fz	1.820 N
Maks. moments Mx	70 Nm
Maks. moments My	115 Nm
Maks. moments Mz	112 Nm
Kustīgā masa	450 g
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	450 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	72 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	2.950 g
Vadotnes komponentes materiālu informācija	Tērauds
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts