

Smagu slodžu vadotne HD-40- -

Daļas numurs: 170027


FESTO

Konfigurējams

Lai konfigurētu pievienojiet produktu iepirkuma grozam.

Atkarībā no konfigurācijas, datu lapā uzdotie dati un attiecīgie piederumi var nesakrist ar šo produktu.

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2009.



Parauga attēlojums

Datu lapa

~ConfIndependentDatasheet

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Gājiens	10 ... 2.110 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotņu asis bez piedziņas elementa
Max. ātrums	3 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. spēks Fy	5.400 N
Max. spēks Fz	5.600 N
Maks. moments Mx	375 Nm
Maks. moments My	560 Nm
Maks. moments Mz	540 Nm
Kustīgā masa	3.300 g
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	3.300 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	176 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	11.800 g
Vadotnes komponentes materiālu informācija	Tērauds
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts