


# Energijas piegāde SPC200-PWR-AIF

Daļas numurs: 170175

FESTO

Ar enerģijas piegādi un asu interfeisu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Maks. strāvas patēriņš, slodze	5 A
Maks. strāvas patēriņš, loģika	4 A
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Loģiskā sprieguma enerģijas zuduma buferēšana	10 ms
Atlikuma viļņi	2 %
Tipiskais strāvas patēriņš, iespraužamais modulis	100 mA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-5 % / +25 %
Produkta svars	82 g
Elektriskais savienojums, darba spriegums	Termināļa josla 3-kontaktu
Elektriskais savienojums, AIF IZEJA	5-kontaktu
Jaudas pazīme, asu savienojums	2 pneimatiskās asis Max. 16 digitālas funkciju ieejas Max. 16 digitālas funkciju izejas
Uzstādīšanas vieta	1