


# Uzstādes punkta modulis SPC200-2AI-U

Daļas numurs: 170177

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Maks. pastiprinājuma kļūda	0,2 %
Absolūtās sprieguma precizitātes raksturojums	0,4 %
Analogo ieeju skaits	2
Izšķirtspēja	12 Bit
Ieejas filtrs	Zema caurejamība, 16 Hz
Ieejas sprieguma diapazons	0 ... 10 V
Maks. atsaucis sprieguma avota slodzes strāva	8 mA
Maks. nobīdes kļūda	1,5 mV
Min. ieejas pretestība	200 kOhm
Atsaucis spriegums	10 V
Tipiskais strāvas patēriņš, iespraužamais modulis	10 mA
Produkta svars	55 g
Absolūtā pārveidotāja raksturojums	< 0,3 % FS
Nelinearitāte	3 LSB
Elektriskais savienojums, ieejas	Termināļa josla 9-kontaktu
Uzstādīšanas vieta	No 3 un uz augšu