



Savienojošais vads KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3

Daļas numurs: 170239

FESTO

Iepriekš pievienots, priekš proporcionāli tieši kontrolētiem vārstiem.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Atbilst standartam | EN 61076-2-101 |
| Papildus funkcijas | Produkta specifisks kontaktu izvietojums |
| Vada identifikācija | ar piederumiem |
| Savienojuma frekvence | 500 |
| Elektriskais savienojums 1, funkcija | Lauka ierīces puse |
| Elektriskais savienojums 1, konstrukcija | apaļš |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips | Spraudņa ligzda |
| Elektriskais savienojums 1, vada izeja | Taisns |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija | M12x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-101 |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits | 4 |
| Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas | 4 |
| Elektriskais savienojums 1, montāžas veids | Skrūves tipa nobloķēšana ar 18 mm atslēgu un garenisku rokturi. |
| Elektriskais savienojums 2, funkcija | Kontrollera puse |
| Elektriskais savienojums 2, konstrukcija | apaļš |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips | Spraudnis |
| Elektriskais savienojums 2, vada izvads | Taisns |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija | M9x0,5 |
| Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits | 7 |
| Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas | 6 |
| Elektriskais savienojums 2, montāžas veids | Skrūves fiksācija |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 0 ... 50 V |
| Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C | 1 A |
| Uzliesmojuma stiprums | 2 kV |
| Kabeļa garums | 0,3 m |
| Vada piederums | Suitable for energy chains |
| Vada testa apstākļi | Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma |
| Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija | ≥ 75 mm |
| Vada diametrs | 5,6 mm |
| Kabeļa struktūra | 8x0,24 Aizsargāts |
| Nominālais vadītāja šķērsgriezums | 0,24 mm ² |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Piezīme par aizsardzības klasi | saliktā stāvoklī |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 80 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Piesārņojuma pakāpe | 1 |
| Kabeļa izolācijas materiāls | TPE-U(PUR) |
| Kabeļa apvalka krāsa | Melns |