

Palaišanas vārsts HE-D-MIDI



Daļas numurs: 170682

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Priekš gaisa sagatavošanas blokiem, bez vītņotajām savienošanas plāksnēm ar FRB vītņoto tapu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Iedarbināšanas tips	manuāls
Blīvēšanas princips	mīksts
Izplūdes gaisa funkcija	nav droselējams
Rokas vadība	Nav
Vārsta funkcija	3/2 bistabils
Darbošanās spiediens	0 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Plūsmas virziens	nereversējams
Produkta svars	511 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums