


Ass interfeiss SPC-AIF-SUP-24DC

Daļas numurs: 171182

FESTO

Priekš asu interfeisa rindas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Maks. strāvas patēriņš	3 A
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-5 % / +25 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Nepārtrauktu triecienu izturība pēc DIN/EC 68, daļām 2 - 82	Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Vibrāciju noturība pēc DIN/EC 68, daļas 2 - 6	Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	150 g
Elektriskais savienojums, slodzes spriegums	Spraudnis apaļa izpildījuma M12x1 5-kontaktu
Elektriskais savienojums, AIF IEEJA	Spraudnis apaļa izpildījuma M9 5-kontaktu
Elektriskais savienojums, AIF IZEJA	Spraudņa līgзда apaļa izpildījuma M9 5-kontaktu
Kabeļa garums	0,2 m