

Apaļais cilindrs DSAG-20- -PPV-A

Daļas numurs: 171731

Produkts tiks atcelts


FESTO

Gala vāks ar vītņotu ausi

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 320 mm
Virzuļa diametrs	20 mm
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Amortizācijas garums	17 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	158,3 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	188,5 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	79 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	3,9 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	138 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	7,2 g
Pneimatiskais savienojums	M20x1,5
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais