

Apaļais cilindrs DSAG-25- -PPV


Daļas numurs: 171911

Produkts tiks atcelts

FESTO

Gala vāks ar vītņotu ausi

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 500 mm
Virzļa diametrs	25 mm
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Amortizācijas garums	17 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	247,4 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	294,5 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	141 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	6,2 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	212 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	11,1 g
Pneimatiskais savienojums	M26x1,5
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais