


Aksiālais komplekts EAMM-A-P4-28B-28A

Daļas numurs: 1731466

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseamais moments	0,7 Nm
Produkta svars	40 g
Interfeisa kods, aktuators	P4-28B
Interfeisa kods, Motora In	28A
Interfeisa kods, sajūga korpuss	28B
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS