



Tuvuma devējs SMT-10-NS-SQ-LED-24

Daļas numurs: 173225

FESTO

Elektrisks, bezkontakts, NPN, priekš piedziņas elementiem ar 10 mm devēju slotu, ar M8 spraudni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	priekš apaļā slotā
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	C-Tick
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Mērišanas princips	Magnetorezistīvs
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Komutācijas izeja	NPN
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Komutācijas vērtības reproduktivitāte	+/- 0,1 mm
Ieslēgšanās laiks	≤ 0,2 ms
Izslēgšanās laiks	≤ 0,2 ms
Max. izejas strāva	200 mA
Max. kontakta jauda DC	6 W
Sprieguma kritums	1,7 V
Atlikušā strāva	≤ 0,01 mA
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Pārslodžu izturēšanas spēja	Pieejams
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	Kabelis ar spraudni M8x1 3-kontakts
Savienotāja izejas virziens	sāniskis
Kabeļa garums	0,3 m
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR
Montāžas tips	Iespilēts apaļajā slotā Gareniski ievietojams rievā
Pievilkšanas moments	0,05 ... 0,1 Nm
Produkta svars	6 g
Materiālu informācija, korpuss	Niķeļa pārklājums Misiņš PA Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Izolējošais spriegums	50 V
Piesārņojuma pakāpe	3