

Piesūcekņa kauss VAS-10-M5-PUR

Daļas numurs: 173441

FESTO

Ar OL blīvgredzenu.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Nominālais izmērs | 2 mm |
| piesūcekņa kausa diametrs | 10 mm |
| Efektīvais piesūkšanas diametrs | 8 mm |
| Konstrukcijas struktūra | Vakuuma savienojums augšpusē apaļš, standarta |
| Darbošanās paņēmieni | Atmosfēras gaiss |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Atrašanās spēks pie 70% vakuuma | 4,5 N |
| Montāžas vītne | M5 |
| piesūcekņa kausa stiprinājums | M5 |
| Vakuuma savienojums | M5 |
| Balsta cietība | 62 |
| Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija | Misiņš |
| Piesūcekņa kausa materiālu informācija | TPE-U(PU) |