

Smalkā filtra kombinācija LFMBA-1-D-MAXI-A-NPT


Daļas numurs: 173755

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Mikro filtrs 1 µm priekš iepriekšējas filtrēšanas un mikro filtrs 0.01 µm, ar metāla kausa aizsargu

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Maxi
Sērija	D
Montāžas pozīcija	vertikāle
Filtrācijas pakāpe	0,01 µm
Filtra efektivitāte	99,9999 %
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Darbošanās spiediens	1,5 ... 12 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	1,5 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,01 mg/m ³
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Filtra materiāls	Bora silikāta šķiedra
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC