

Gaisa sagatavošanas bloks FRC-1/4-D-7-MINI-NPT

Daļas numurs: 173842

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtra-regulatora-eļļotāja kombinācija, maksimālais izplūdes spiediens 7 bāri, 40 µm filtrs, ar metāla kausa aizsargu.

Ar rokas kondensāta novadišanu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | Mini |
| Montāžas pozīcija | vertikāle |
| Kondensāta novadišana | manuāls momentānais kontakts |
| Filtrācijas pakāpe | 40 µm |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 16 bar |
| Spiediena kontroles diapazons | 0,5 ... 7 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 1.300 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertās gāzes |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gaisa tīrības klase izejā | Saspiestam gaisam saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertās gāzes |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 660 g |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija ar montāžas leņķi Izvēles |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 1/4 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | 1/4 NPT |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | Cinka spiedienlējums |
| Kolbas materiāls | PC |