

# Gaisa sagatavošanas bloks FRC-1/2-D-7-MIDI-A-NPT

Daļas numurs: 173867


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtra-regulatora-eļļotāja kombinācija, maksimālais izplūdes spiediens 7 bāri, 40 µm filtrs, ar metāla kausa aizsargu.

Ar automātisku kondensāta novadīšanu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums  |
|---|--|
| Izmērs                                    | Midi   |
| Montāžas pozīcija                         | vertikāle  |
| Kondensāta novadīšana                     | pilnīgi automātisks  |
| Filtrācijas pakāpe                        | 40 µm  |
| Darbošanās spiediens                      | 2 ... 12 bar   |
| Spiediena kontroles diapazons             | 0,5 ... 7 bar  |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 2.800 l/min  |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertās gāzes    |
| Piezīme par darba un vadības vidi         | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 2 - Mainīga korozijas ietekme  |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Gaisa tīrības klase izejā                 | Saspiestam gaisam saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Inertās gāzes  |
| Vidējā temperatūra                        | -10 ... 60 °C  |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C  |
| Produkta svars                            | 1.440 g  |
| Montāžas tips                             | Linijas instalācija<br>ar montāžas leņķi<br>Izvēles                    |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 1/2 NPT  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | 1/2 NPT  |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS   |
| Korpusa materiāls                         | Cinka spiedienlējums   |
| Kolbas materiāls                          | PC   |