

Gaisa sagatavošanas bloks FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT

Daļas numurs: 173882

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtra-regulatora-eļļotāja kombinācija, maksimālais izplūdes spiediens 7 bāri, 40 µm filtrs, ar metāla kausa aizsargu.

Ar rokas kondensāta novadīšanu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Maxi
Montāžas pozīcija	vertikāle
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Darbošanās spiediens	1 ... 16 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	8.500 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	2.390 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar montāžas leņķi Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	3/4 NPT
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC