

Sadales modulis FRM-1/2-D-MIDI-NPT

Daļas numurs: 173928

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Pneimatiskais kolektors ar 4 savienojumiem.](#)

[Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.](#)

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcijas struktūra | Sazarošanas modulis |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 16 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe galvenajā plūsmas virzienā 1->2 | 8.200 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertās gāzes |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Gaisa tīrības klase izejā | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertās gāzes |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 502 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 1/2 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | 1/2 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/2 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | G1/4 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | Alumīnija spiedienlējums |