

# Sadales modulis FRM-H-3/8-D-MINI-NPT

Daļas numurs: 173934

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Pneimatiskais kolektors ar 4 savienojumiem.](#)

[Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.](#)

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Sazarošanas modulis
Darbošanās spiediens	0,15 ... 16 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe galvenajā plūsmas virzienā 1→2	2.100 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	208 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	3/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums