


Sakabe
EAMC-65-90-25-32
Daļas numurs: 1745817

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	25 mm
Turētāja diametrs 2	32 mm
Izmērs	65
Nominālais garums	90 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.500 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	417 kgmm ²
Pārnēsamais moments	92 Nm
Produkta svars	535 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS