


Leņķveida satvērējs HGW-10-A

Daļas numurs: 174818

FESTO

Pašcentrējošais, var tikt lietots kā iekšējais un ārējais satvērējs, 40° atveres leņķis, ar iespējamu tuvuma pozīcijas zondēšanu.

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	10
Max. aizvietošanas precizitāte	0,2 mm
Max. atvēršanās leņķis	40 deg
Atkārtotības precizitāte, satvērējs	$\leq 0,04$ mm
Satvērēja pirkstu skaits	2
Darbības režīms	divpusējās darbības
Satvērēja funkcija	Leņķis
Konstrukcijas struktūra	Svira
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Max. satvērēja darbošanās frekvence	4 Hz
Min. atvēršanās laiks pie 6 bāriem	5 ms
Min. aizvēršanās laiks pie 6 bāriem	5 ms
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspiestais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Kopējais satveršanas moments pie 6 bar, atverošais	25 Ncm
Kopējais satveršanas moments pie 6 bar, aizverošais	22 Ncm
Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais	16 N
Max. griezes moments uz satvērēju Mx statiskais	0,3 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais	0,1 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais	0,2 Nm
Produkta svars	39 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievišķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	M3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Pārsega vāka materiālu informācija	POM
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs Niķela pārklājums
Satvērēja žokļu materiālu informācija	Instrumentu tērauds Niķela pārklājums