


# Spraudņa ligzda ar vadu KMEB-2-24-5-LED

Daļas numurs: 174845

FESTO

iepriekš samontēts, paredzēts VUVB, MEBH, MOEBH vārstiem un N2 tinumiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2.5 centrālo skrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	400 g
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Spraudņa ligzda, leņķveida Spraudņa izkārtojuma tips C saskaņā ar EN 175301-803 Pēc DIN EN 175301-803
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Kabeļa garums	5 m
Vada diametrs	6,2 mm
Kabeļa struktūra	3x0,75
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Korpora materiāls	PA POM
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza