


Spraudņa ligzda ar vadu KMEB-2-230-2,5

Daļas numurs: 174846

FESTO

Iepriekš savienoti, priekš MEBH, MOEBH vārstiem un N2 elektromagnētiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2.5 centrālo skrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	200 g
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Spraudņa ligzda, leņķveida Spraudņa izkārtojuma tips C saskaņā ar EN 175301-803 Pēc DIN EN 175301-803
Nominālais darba spriegums AC	230 V
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Kabeļa garums	2,5 m
Vada diametrs	6,2 mm
Kabeļa struktūra	3x0,75
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Korpusa materiāls	PA POM
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza