



Plūsmas kontroles vārsts GRGO-M3-QS-3

Daļas numurs: 175045
Produkts tiks atcelts

FESTO

Darbojas plūsmas abos virzienos. Ar QS iespiežamo savienojumu.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Vārsta funkcija | Droseļvārsta funkcija |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | M3 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | QS-3 |
| Pārtrauces elements | Iešķeltā skrūve |
| Montāžas tips | Vītņots |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā | 41 l/min |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 10 bar |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Normālā caurplūde droseles virzienā 6 -> 0 bāri | 95 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Max. pievilkšanas moments | 0,3 Nm |
| Produkta svars | 14 g |
| Material of threaded plug | Misiņš |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material release ring | POM |
| Material adjusting screw | Misiņš |
| Material swivel fitting | Cinka spiedienlējums |