


Plūsmas kontroles vārsts GRGO-M5-PK-3-LF-C

Daļas numurs: 175060

FESTO

Darbojas plūsmas abos virzienos. Ar precīzo plūsmas kontroles vārstu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Droseļvārsta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	PK-3
Pārtrauces elements	Iešķeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	40 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Normālā caurplūde droseles virzienā 6 -> 0 bāri	80 l/min
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilkšanas moments	1,5 Nm
Produkta svars	7 g
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Misiņš
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Regulēšanas skrūves materiālu informācija	Misiņš
Grozāmā savienojuma materiālu informācija	Cinka spiedienlējums