


Elektromagnēta magnētiskā spole MSFW-230-50/60-DS-OD

Daļas numurs: 175118

FESTO

Priekš AC sprieguma, bez spraudņa ligzdas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Min. satveršanas laiks	10 ms
Noslodzes cikls	100 %
Spēka faktors cos {phi}	0,7
Tinuma raksturlielumu dati	230 V AC: 50/60 Hz, ieslēgšanās jauda 9 VA, noturošā jauda 7 VA
Pieļaujamā frekvences svārstība	+/- 5 %
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 40 °C
Max. pievilkšanas moments, spraudņa ligzda	0,4 Nm
Produkta svars	55 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 Pēc DIN EN 175301-803
Montāžas tips	ar rievoto uzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Elektromagnēta tinuma materiāls	Duroplast Varš Tērauds
Tinuma materiāls	Varš