



Spiediena slēdzis PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Daļas numurs: 175252

FESTO

Atslēdz vai noslēdz elektrisko shēmu, kad ir sasniegts noteikts spiediens. Regulējams spiediena ieslēdzošais punkts. Bez elektriskās līgzdas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Izmērītais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērišanas metode	Pneim./elektr. spiediena pārveidotājs
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Vidējā temperatūra	-20 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 100 °C
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Max. komutācijas frekvence	3 Hz
Max. komutācijas izejas spriegums AC	250 V
Max. komutācijas izejas spriegums DC	250 V
Max. izejas strāva	4.000 mA
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Spraudnis
Montāžas tips	Vītņots
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Produkta svars	900 g
Korpusa materiāls	PA66-GF30 tērauds, galvanizēts
Membrānas materiāls	NBR
Sākumpunkta uzstādīšanas diapazons	1 ... 10 bar
Aizsardzības klase	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L