


Savienojošais vads KMP1-02-VI-6-5

Daļas numurs: 175585
Produkts tiks atcelts

FESTO

Paredzēts VIMP-02 vārstu termināļiem, pilnīgi samontēts priekš 4 līdz 6 vārstu pozīcijām, 5 m garš.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|----------------------------------|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Darbības sprieguma diapazons AC | ≤ 300 V |
| Darbības sprieguma diapazons DC | ≤ 250 V |
| Pieļaujamā strāvas slodze | 4 A |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | 5 ... 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -30 ... 70 °C |
| Produkta svars | 1.200 g |
| Elektriskais savienojums | 25-kontaktu Spraudņa līgзда |
| Kabeļa struktūra | 13 x 0,75 mm ² |
| Vada diametrs | 10 mm |
| Kabeļa garums | 5 m |
| Montāžas tips | Ar fiksāciju |
| Materiālu informācija, korpuss | Spiedienliets viegls sakausējums |
| Kabeļu apvalku materiālu informācija | PE |
| Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem | Vara sakausējums Apsudrabots |