


Savienojošais vads KMP1-02-VI-16-10

Daļas numurs: 175590
Produkts tiks atcelts

FESTO

Paredzēts VIMP-02 vārstu termināļiem, pilnīgi samontēts priekš 12 līdz 16 vārstu pozīcijām, 10 m garš.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 300 V
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze	4 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	5 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 70 °C
Produkta svars	5.800 g
Elektriskais savienojums	40-kontaktu Spraudņa līgзда
Kabeļa struktūra	39 x 0,75 mm ²
Vada diametrs	17 mm
Kabeļa garums	10 m
Montāžas tips	Ar fiksāciju
Materiālu informācija, korpuss	Spiedienliets viegls sakausējums
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PE
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Vara sakausējums Apsudrabots