

# Savienojošais vads KMP1-02-II-14-10


Daļas numurs: 175661

Produkts tiks atcelts

FESTO

Paredzēts IIMP-02 vārstu termināļiem, pilnīgi samontēts priekš 12 līdz 14 vārstu pozīcijām, 10 m garš.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 300$ V
Darbības sprieguma diapazons DC	$\leq 250$ V
Pieļaujamā strāvas slodze	4 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	5 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 70 °C
Produkta svars	11.300 g
Elektriskais savienojums	72-kontaktu Spraudņa līgзда
Kabeļa struktūra	65 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Vada diametrs	22 mm
Kabeļa garums	10 m
Montāžas tips	Ar fiksāciju
Materiālu informācija, korpuss	Spiedienliets viegls sakausējums
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PE
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Vara sakausējums Apsudrabots