


Apaļais cilindrs DSAG-32- -PPV-A-S2-S6

Daļas numurs: 176457

FESTO

Gala vāks ar vītņotu ausi, ar caurejošo virzuļa kātu un karstumizturīgajiem blīvējumiem līdz pat 120 °C
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no Festo Korea Co. Ltd.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 500 mm
Virzuļa diametrs	32 mm
Virzuļa kāta vītne	M10x1,25
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Virzuļa kāta gals	Vīrišķā vītne
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 120 °C
Amortizācijas garums	19 mm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	415 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	483 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	222 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	15,4 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	312 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	8,9 g
Pneimatiskais savienojums	M26x1,5
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	FPM
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais