


Apaļais cilindrs DSAS-50- -PPV-Q

Daļas numurs: 176527

FESTO

Gala vāks ar grozāmo gultni, ar kvadrātisku cilindra kātu
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no Festo Korea Co. Ltd.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 500 mm
Virzuļa diametrs	50 mm
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	Četrkāršā vadība
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Amortizācijas garums	27 mm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	989 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	1.178 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	892 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	40,1 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	977 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	24,8 g
Pneimatiskais savienojums	M45x1,5
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums