

Savienojošais vads KEA-1-25P-X

Daļas numurs: 177415

FESTO

Vads ir pieejams garumos no 1 līdz 99 m.



Parauga attēlojums

Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Elektriskais savienojums | Spraudņa līgзда Sub-D 25-kontaktu |
| Darbības sprieguma diapazons DC | $\leq 250\text{ V}$ |
| Darbības sprieguma diapazons AC | $\leq 250\text{ V}$ |
| Pieļaujamā strāvas slodze | 4 A |
| Vada diametrs | 12 mm |
| Kabeļa struktūra | 25x0,34 |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 70 °C |
| Kabeļu apvalku materiālu informācija | PVC |
| Materiālu informācija, korpuss | PA |
| Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem | Vara sakausējums Apzeltīts |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |