


Daudzkontaktu sadalītājs MPV-E/A12-M8

Daļas numurs: 177670

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar augšējo sliedi Izvēles
Produkta svars	120 g
Elektriskā savienojuma tehnoloģija, I/O	M8 3-kontaktu
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Strāvu vadošā kapacitāte uz katru slotu	1 A
Pieļaujamā strāvas slodze	4 A
Aizsardzības klase	IP65 saliktā stāvoklī pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpora materiāls	PA6 pastiprinātais
Līgšanas materiāls	Misiņš