


# Daudzkontaktu sadalītājs MPV-E/A08-M12

Daļas numurs: 177671

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Strāvu vadošā kapacitāte uz katru slotu	4 A
Pieļaujamā strāvas slodze	12 A
Aizsardzības klase	IP67 saliktā stāvoklī pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Produkta svars	200 g
Elektriskā savienojuma tehnoloģija, I/O	M12 5-kontaktu
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Materiālu informācija, ligzda	Misiņš galvanizēts
Materiālu informācija, korpuss	TPE-U(PU)
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PU)