


Iespiežamais savienojums CQ-1/2-12

Daļas numurs: 177683

FESTO

Augstām plūsmas pakāpēm.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	8,65 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	1
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 7 bar
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 15 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Nominālais pievilkšanas moments	2,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāide	± 10 %
Produkta svars	12 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	cauruļvadu vai cauruļu ar 12 mm ārējo diametru pievienošanai
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	POM
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais