

# Iespiežamais savienotājs CQ-18H-15

Daļas numurs: 177702

FESTO

[Augstām plūsmas pakāpēm.](#)



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	12,15 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	1
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 7 bar
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 15 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkta svars	16 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Iespiežamā uzmava CQ-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	cauruļvadu vai cauruļu ar 15 mm ārējo diametru pievienošanai
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	POM
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais