


Sadalītājs CQD-12/15/18/22

Daļas numurs: 177717

FESTO

Ar četriem slēdzošiem spraudņiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	18,6 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	1
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 7 bar
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 15 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Vidējā temperatūra	-25 ... 75 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Nominālais pievilkšanas moments	2,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaišana	± 10 %
Izeju skaits	4
Piegādes līniju skaits	1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Sievišķā vītne G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Sievišķā vītne G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	POM