

Iespiežamā uzmava CQH-18-QS-16

Daļas numurs: 177722

FESTO

Paredzēts CQ un QS savienojumiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	11 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	1
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 7 bar
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 15 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkta svars	8 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Iespiežamā uzmava CQ-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Iespiežamā uzmava QS-16
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	POM