

# Plastmasas caurule

## PUN-10X1,5-RT

Daļas numurs: 178413

FESTO

Caurule ar standarta ārējo diametru, paredzēta QS savienojumiem, CN un CK poliuretāna stiprinājumiem (nav apstiprināti lietošanai pārtikas industrijā).



### Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| Ārējais diametrs                                | 10 mm  |
| Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei       | 54 mm  |
| Iekšējais diametrs                              | 7 mm   |
| Min. liekšanās rādiuss                          | 28 mm  |
| Lietošanas instrukcija                          | TPE-U Ester based<br>The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,7 MPa   |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā     | -0,95 ... 7 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 101,5 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1 MPa   |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens     | -0,95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 145 psi  |
| Autorizācija                                    | TÜV  |
| Sertifikācijas departaments                     | B 013277 0506 00   |
| Darbošanās paņēmieni                            | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Materiāla ugunsizturības tests                  | UL94 HB  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| Apkārtējās vides temperatūra                    | -35 ... 60 °C  |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu           | 0,0489 kg/m  |
| Pneimatiskais savienojums                       | Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 10 mm   |
| Krāsa   | Sarkans  |
| Balsta cietība                                  | D 52 +/-3  |
| Materiālu piezīme                               | Atbilst RoHS   |
| Caurules materiāls                              | TPE-U(PU)  |