

Noslēdzošie ieliktni KP-6-180

Daļas numurs: 178453

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Spriegošanas tips ar darbības virzienu	abos galos Spriegošana ar atsperi, atbrīvošana ar saspiestu gaisu
Konstrukcijas struktūra	Savienošanas diski
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Operating pressure MPa	≤ 1 MPa
Darbošanās spiediens	≤ 10 bar
Release pressure (MPa)	$\geq 0,3$ MPa
Release pressure (bar)	≥ 3 bar
Apaļu materiālu iespīlēšanai	6 mm
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Statiskais noturēšanas spēks	180 N
Produkta svars	15 g
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Atsperes materiāls	Atsperu tērauds
Korpusa materiāls	Alumīnijs Anodizēts
Spīles žokļu materiāls	Misiņš
Virzuļa materiāls	POM