



Adsorbcijas žāvētājs LDF-H3-G1/4-110

Daļas numurs: 178523

FESTO

Priekš sausa un tīra saspīestā gaisa.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Montāžas pozīcija | vertikāle +/- 5° |
| Konstruktijas struktūra | Auksti reģenerējošais adsorbcijas žāvētājs |
| Ieplūdes spiediens 1 | 4 ... 10,5 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspīests gaiss, filtrēts, neeļļots |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu |
| Spiediena rasas punkts | -40 °C |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Gaisa tīrības klase izejā | 2.2.1pēc DIN ISO 8573-1 |
| Vidējā temperatūra | 2 ... 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | 2 ... 50 °C |
| Autorizācija | Germanischer Lloyd |
| Produkta svars | 9.200 g |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/4 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE |
| Materiālu informācija, korpuss | Cinka spiedienlējums |