

Vārstu terminālis VIMP-04-D-2


Daļas numurs: 18086

FESTO

ar daudzkontaktu savienojumu, 2 izmērs.

Atkarībā no konfigurācijas, ilustrācijas, tehniskie dati datu lapās un attiecīgajos piederos var būt nelielas neatbilstības attiecībā uz šo produktu.

Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

~ConfIndependentDatasheet

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 viena elektromagnēta 5/2 bistabils 5/3 zem spiediena 5/3 atbrīvots 5/3 noslēgts
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.300 ... 4.000 l/min
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Elektriskais savienojums	Multipol
Max. vārstu pozīciju skaits	14
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Vārstu termināļa tips	04
Konstrukcijas struktūra	Vīrzuļa slīdceļš
Vadības gaisa piegāde	ārējais iekšējais
Vārstu termināļa struktūra	modulārs un paplašināms
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Vadības spiediens	2 ... 10 bar
Piemērotība vakuūmam	Jā
Nominālais darba spriegums AC	110 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C