


Apaļais cilindrs ESAZA-6- -P-A

Daļas numurs: 183136

FESTO

Gala vāks ar gaisa savienojumu vienā līnijā ar cilindra asi
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no Festo Korea Co. Ltd.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 60 mm
Virzuļa diametrs	6 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbošanās spiediens	3 ... 10 bar
Darbības režīms	vienpusējās darbības grūdošā darbība
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	8,99 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	4 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	1,4 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	15 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	0,5 g
Pneimatiskais savienojums	M5
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais