


# Apaļais cilindrs ESAH-10- -P-A

Daļas numurs: 183148

FESTO

120 °C ar gultņa vāku tiešai montāžai, gala vāks ar gaisa savienojumu  
perpendikulāri cilindra asij.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no Festo Korea Co. Ltd.



Parauga attēlojums



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 60 mm
Virzuļa diametrs	10 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	41,6 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	8,5 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	2,7 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	20 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	1 g
Pneimatiskais savienojums	M5
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais