



Apaļais cilindrs ESAZG-10- -P

Daļas numurs: 183150

FESTO

Gala vāks ar vītņotu ausi

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no Festo Korea Co. Ltd.



Parauga attēls

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 60 mm
Virzuļa diametrs	10 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Darbības režīms	vienpusējās darbības grūdošā darbība
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	34,15 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	8,5 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	2,7 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	20 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	1 g
Pneimatiskais savienojums	M5
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais