


# Daudzkontaktu ligzdas savienotājs IMP1-SD-72

Daļas numurs: 18319

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pieļaujamais vada diametrs	18 ... 27 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 300$ V
Darbības sprieguma diapazons DC	$\leq 250$ V
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 125 °C
Produkta svars	401 g
Termināļa šķērsriezums	1,5 mm <sup>2</sup>
Elektriskais savienojums	Spraudņa ligzda 72-kontaktu
Vada blīvējošais savienojums	Pg29
Montāžas tips	Ar fiksāciju
Materiālu informācija, korpuss	Sintētisks Spiedienliets viegls sakausējums
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Vara sakausējums Apsudrabots