


# Apaļais cilindrs ESAZG-20- -P-A

Daļas numurs: 183194

FESTO

Gala vāks ar vītņotu ausi

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no Festo Korea Co. Ltd.



Parauga attēls

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 150 mm
Virzuļa diametrs	20 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Darbības režīms	vienpusējās darbības grūdošā darbība
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	135,5 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	70 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	7,2 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	148 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	3,9 g
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais