


Daudzkontaktu ligzdas savienotājs IMP1-SD-40-0,75

Daļas numurs: 18322

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pieļaujamais vada diametrs	10 ... 19 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 300 V
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze	10 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 125 °C
Produkta svars	325 g
Termināļa šķērs griezumam	0,75 mm ²
Elektriskais savienojums	Spraudņa ligzda 40-kontaktu
Vada blīvējošais savienojums	Pg21
Montāžas tips	Ar fiksāciju
Materiālu informācija, korpuss	Sintētisks Spiedienliets viegls sakausējums
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Vara sakausējums Apsudrabots